


接続プレート

VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

部品番号: 8033155

FESTO



データシート

特長	値
幅	18 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
パイロット方式	外部パイロット
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
使用電圧範囲 (DC)	24 V
サージの強さ	0.8 kV
40°C時の許容負荷電流	2 A
汚染度	3
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Gc (GB)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ガス防爆	Ex ec IIC T3 Gc X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Explosion group assembly	IIC
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
組み付け時の最高表面温度	T3
保護仕様	IP65 NEMA 4 組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	192 g
取付方法	取付穴 ISO 15407-2準拠
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト