

트윈-피스톤 실린더 DPZJ-25-80-P-A-S20

Part Number: 160002

FESTO

두개 평형, 양쪽 방향 피스톤 로드 및 요크 플레이트, 근접 센싱용, 끝단 고무 쿠션링 포함.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------|----------------------------------|
| 행정거리 | 80 mm |
| 조절 가능 끝단 범위/길이 | 10 mm |
| 피스톤 직경 | 25 mm |
| 드라이브 유니트의 작동 모드 | 요크 |
| 쿠션 | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 가이드 | 평판-베어링 가이드 |
| 디자인 구조 | 가이드 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 사양 | 중공축형, 중공축 실린더 |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 최대 속도 | 1 m/s |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 끝단에서 충격 에너지 | 0.3 Nm |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정 | 452 N |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 452 N |
| 대체 연결 | 제품 도면 참조 |
| 공압 연결구 | M5 |
| 커버에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |