

# ディストリビュータ NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-5R

製品番号: 8035774

FESTO



## データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-104
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
構造	両側のケーブル付Y形分配器
分配器タイプ	Y形状の
ケーブル名	ラベルホルダ付
取付方法	M2ねじ用スルーホール経由 アクセサリ付
製品質量	168 g
電気接続 1, 機能	制御側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気ポート 2, 機能	フィールドデバイス側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	2x ソケット
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気接続ポート 2, 芯数	3
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	3
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	3 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
ケーブル長 1	5 m
ケーブル長 2	0.3 m
ケーブル特性	ケーブルヘア対応 / ロボット対応

特徴	値
ケーブルテスト条件	曲げ疲労強度：Festoの規格に準拠 テスト条件はご要望に応じます ねじり強度：>300 000 サイクル, ±270°/0.1m ケーブルペア：500万サイクル以上, 曲げ半径28mm
曲げ半径 1, 可動ケーブル配線	46 mm
曲げ半径 2, 可動ケーブル配線	39 mm
ケーブル径 1	4.5 mm
ケーブル径 2	3.8 mm
導体公称断面	0.25 000013
保護等級	IP65 IP68 IP69K
周囲温度	-25 -C...80 -C
周囲温度の情報	スルーホールでの取付：-10 ~ 40°C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-20 -C...80 -C
保管温度	-25 -C...80 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質：ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PA PC TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
材質：ユニオンナット	真鍮ニッケルメッキ
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金
材質：ねじ付スリーブ	真鍮, ニッケルめっき