


연결 케이블 NHSB-A1-5-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Part Number: 1686608

FESTO

선형 액추에이터 DFPI에 공압적/전기적으로 적합-...-E-...P, 길이 5m.



자료 시트

특징	값
보호관 길이	5 m
조립 위치	어디든
야외 사용	C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
상대 공기 습도	5 - 100 % 응축
보호 등급	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
주변 온도	-20 ... 60 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
전기 연결 1	일자 플러그, 3-핀
전기 연결 2	오픈 엔드, 3-와이어
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
공압 연결구	외경 8mm 튜브용
최소 케이블 휨 반경	100 mm
케이블 구조	3x0,75
제품 중량	1,250 g
재질 사항	RoHS 에 승인
도관 소재	PA
보호 도관 피팅 소재	PA
케이블 피복 소재	PVC
씰 소재	TPE