



# 연결 케이블 KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Part Number: 170238

FESTO

조립됨, 비례 직접 제어 밸브용.



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101
추가 기능	제품별 핀 배열
케이블 식별	액세서리 포함
연결 주기	500
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	가로 폭 18 및 세로 널, 스크류 잠금
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	원형
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	M9x0,5
전기 연결 2, 핀/와이어 수	7
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	6
전기 연결 2, 마운팅 타입	나사 잠금
작동 전압 범위 DC	0 ... 50 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	2 kV
케이블 길이	2 m
케이블 특성	Suitable for energy chains
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 75 mm
케이블 직경	5.6 mm
케이블 구조	8x0,24 차폐
공칭 도선 단면적	0.24 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 85 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	1
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	흑색