


従動軸
ELFC-KF-80-300
部品番号: 8062826

FESTO



データシート

特長	値
実行ストローク	300 mm
サイズ	80
予備ストローク	0 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
最高加速度	500 m/s ²
最高速度	1.5 m/s
定格	100 %
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 7
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
2次断面モーメント _{ly}	1,370E+03 mm ⁴
2次断面モーメント _{lz}	1,660E+03 mm ⁴
最大負荷: F _y	900 N
最大負荷: F _z	2,700 N
最大トルク: M _x	59.8 Nm
最大トルク: M _y	56.2 Nm
最大トルク: M _z	56.2 Nm
ねじれ方向の負荷慣性モーメント I _t	90.5E+03 mm ⁴
送り力	15 N
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のF _y	3,312 N
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のF _z	9,936 N
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のM _x	220 Nm
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のM _y	207 Nm
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のM _z	207 Nm
移動負荷	815 g
10mmストロークあたりの加算質量	73 g
Material of end caps	Die-cast aluminium, painted
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material cover tape	ステンレス
Material cover	Die-cast aluminium, painted
Material guide slide	鋼
Material guide rail	鋼
Material slide	アルミダイカスト