


ポジションセンサ SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8

製品番号: 8063974

FESTO



データシート

特徴	値
形状	T溝用
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
証明書発行機関	UL E232949
材料に関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー
使用に関する注記	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
測定項目	位置
測定原理	Magnetic Hall
検出値	52 mm
周囲温度	-40 °C...80 °C
走査間隔 タイプ	2 ms
最高速度	3 m/s
分解能: 位置	0.02 mm
繰返し精度	0.2 mm
スイッチング出力	2x PNPまたは2x NPN 調整可
スイッチエレメント機能	NC/NO 切替可能
スイッチオン時間	4 ms
スイッチオフ時間	4 ms
最大スイッチング周波数	125 Hz
最大スイッチング出力電圧 DC	30 V
最大出力電流	50 mA
最大スイッチング容量 DC	1.5 W
電圧降下	0.5 V
リニアリティエラー代表値	±1mm
短絡抵抗	はい
過負荷保護	あり
プロトコル	I-Port IO-Link®

特徴	値
IO-Link, プロトコルのバージョン	Device V 1.1
IO-Link, プロファイル	スマートセンサプロファイル
IO-Link, 機能クラス	プロセスデータ変数(PDV) 識別 診断 ティーチチャンネル スイッチングナルチャンネル(SSC)
IO-Link, 通信モード	COM2(38.4kBaud)
IO-Link, SIOモード サポート	はい
IO-Link, ポートクラス	A
IO-Link, プロセスデータ幅 IN	2バイト
IO-Link, プロセスデータの内容 IN	12ビット PDV(位置測定) 4ビット SSC(スイッチングナル)
IO-Link, 最小サイクル時間	2.5ms
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
残存リップル	10%
無負荷電流	12 mA
極性保護	すべての電気接続用
電気ポート 1, 接続種類	プラグ付ケーブル
電気ポート1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート1, 芯数	4
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
出力接続ポート取出方向	インライン
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金
ケーブルテスト条件	曲げ疲労強度 : Festoの規格に準拠 ねじり強度 : > 300 000 サイクル, ±270°/0.1m ケーブルベア : 500万サイクル以上, 曲げ半径28mm
ケーブル長	0.3 m
ケーブル特性	ケーブルベア対応 / ロボット対応
カラー ケーブル被服	グレー
材質 : ケーブル被服	TPE-U(PUR)
取付方法	ねじ込み済み 溝丈夫から挿入
取付位置	任意
製品質量	9.5 g
材質 ハウジング	強化 PA ステンレス
材質 : ユニオンナット	真鍮ニッケルメッキ
切換状態表示	LED 黄
状態表示	LED 赤
設定オプション	IO-Link® 容量式押ボタン
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-20 -C...70 -C
保護等級	IP65 IP68
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4