


# 스텝 모터 인터페이스 SPC200-SMX-1

Part Number(&P): 175731

FESTO



## 자료 시트

특징	값
분해능	mm 당 0.01000 에서 9999.99999 스텝
스텝 모터 컨트롤러 출력의 형태	RS 485 / RS 422 에 따른 Push-Pull 최대 케이블 길이: 50 m
입력 형태: READY	스위칭 전압: 24 V 릴레이 접점을 통해 전환됨
최대 스위칭 전류, 스텝 모터 컨트롤러 입력	8 mA
프로그램 가능한 이송	0 ... 9,999.99 mm
제어 신호, 스텝 모터 컨트롤러	+READY/-READY (입력) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
디지털 입력의 수량	3
입력의 형태	IEC 61131-2 에 따름 Positive 논리회로 (PNP) 전기적 절연 없음
최대 주기 경사	500 kHz/s
공칭 작동 전압, DC 입력	24 V
스텝 주기	80 ... 40,000 Hz
전류 소모, 입력	8 mA
정격 전류 소모, 플러그인 모듈	80 mA
허용 전압 파동, 입력	+/- 15%
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
제품 중량	69 g
전기 연결, 입력	단자대 띠 5-핀
전기 연결, 스텝 모터	플러그 소켓 SUB-D 15-핀
설치 공간	3 이상 부터 MMI로 4 또는 그 이상