


# パラレルグリッパ

## EHPS-20-A

部品番号: 8070831

FESTO



### データシート

特長	値
サイズ	20
グリッパフィンガストローク	13 mm
最高停止精度	<= 0.2 mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax、ay	0.3 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	0.05 mm
対称回転	<= 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	<= 0.01 mm
グリッパ爪数	2
Drive system	電気
取付方向	任意
グリッパ機能	平行
構造	ウォームギアユニット T形 ラックピニオン Electric gripper
適合または準拠規格	IEC 61010-1
ガイド	滑りガイド
位置検出	近接スイッチ用
モータタイプ	DCサーボモータ
操作部品	Latched switch
ディスプレイの状態表示	LED
サイクル周波数	0.7 Hz
外部グリッパフィンガ 1 本の最大質量	150 g
最大電流補正	2 A
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
音圧レベル	<= 70 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	5 ... 60 °C
Total gripping force	218 N
質量慣性モーメント	2.02 kgcm <sup>2</sup>
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	325 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	13 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	8 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	13 Nm

特長	値
ガイド部の潤滑給油間隔	2 Mio SP
質量	532 g
配線方式	5ピン ケーブル付プラグ M12x1
取付方法	雌ネジとセンタリングスリーブ 通し穴及びセンタリングスリーブ オプション
材質	RoHS対応
Material housing	アルミアルマイト処理
Material gripper jaws	ステンレス