


近接スイッチ DADG-D-F8-40

部品番号: 8072859

FESTO



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
公称切換距離	0.6 mm 0.64 mm
減少率	Aluminium = 0.55 SUS、St 18 / 8 = 0.8 銅 = 0.5 Brass = 0.65 スチール St 37 = 1,0
周囲温度	-25 ... 70 °C
繰り返し精度	0.01 mm
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
スイッチング周波数	5,000 Hz
直流時の最高切換サイクル	5,000 Hz
最大出力電流	100 mA
電圧降下	2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	<= 10 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	3
ケーブル長さ	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	M4
取付方法	ネジで締め付け フラッシュ
質量	32 g
Material housing	鋼
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III