

Servo Press Kit YJKP

部品番号: 8077950

FESTO



データシート

特長	値
プレス力	0 ... 17 kN
実行ストローク	100 ... 400 mm
ケーブル長さ	5 ... 15 m
周波数のスキヤニング	1,000 Hz
プロトコル	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
取付方向	任意
モータタイプ	サーボモータ
最高加速度	2 m/s ²
定格	100 %
送り速度	0 ... 250 mm/s
精度 : FS	0.25 %FS
最大有効負荷	19.5 ... 95 kg
質量	5.5 ... 66.7 kg
周囲温度	0 ... 40 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP20
相対湿度	0 - 90 %
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III