


プラグネジ NPQR-BK-G14

部品番号: 8085674

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	Plug screw
容器サイズ	1
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
認証発行部	NSF C0556009
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
食品安全	適用宣言参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	-20 ... 150 °C
締め付けトルク	7.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	11 g
取付方法	Internal hex A/F 6
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material of threaded seal	FPM