


# 출력 모듈 CPX-4DA

Part Number: 195754

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용, 4 디지털 출력.



## 자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	- 단락 후 행동 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 중량	42 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	9-핀 / 9-핀
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화 PC
LED 표시	1 그룹 진단 4 채널 진단 4 채널 상태
진단	채널별 단락/과부하 저전압, 출력
출력 수	4
파라미터 설정	채널별 페일세이프 모드 채널별 강제 채널별 아이들 모드 단락 후 거동 모듈 모니터링
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	주로 15 mA (전기 작동 전압 공급)
특성 곡선, 출력	스위치 모듈을 사용하여 유지/해지
스위칭 로직, 출력	PNP (Positive-스위칭)
모듈당 최대 잉여 전류 출력	4 A
채널당 최대 전원 공급	암나사산 0.8 Nm
전기적 절연 채널? 채널	아니오
전기적 절연 채널? 내부 버스	예, 추가 전원 공급용
보호 (단락)	채널쌍당 내부 전자 퓨즈 보호