

コネクタ NPQR-D-Q16-E

製品番号: 8085703

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 15 mm |
| チューブ挿入深さ | 23.5 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | ストレート形 |
| 発注単位 | 1 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水: 最大0.7MPa(0 ~ 80°C) |
| 証明書発行機関 | NSF C0556009 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1準拠, クラス4 |
| 食品産業における適合性 | 適合性宣言を参照 NSF/ANSI 169 |
| 周囲温度 | -5 ~C...150 ~C |
| 周囲温度の情報 | PUN-H 付き: -20°C ~ 60°C |
| 製品質量 | 65.6 g |
| エア接続ポート 1 | チューブ 外径16mm用 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径16mm用 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング | ステンレス |
| ガードリングの材質 | ステンレス |

| 特徴 | 値 |
|------------|-------|
| リリースリング材質 | ステンレス |
| チューブシール材質 | FPM |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |
| スラストリングの材質 | PPSU |