


Checkbox CHB

Part Number: 197890

FESTO



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
최대 부품 직경	80 mm
계수 기능	예
보호 등급	IP54
엔코더 연결	RS 485 명세에 따름
최대 부품 길이	컨베이어 속도 및 필요 분해능에 따름
최소 부품 직경	0.5 mm
최소 부품 길이	3 mm
출력	컨베이어 장치 제어 컨베이어 벨트 제어 / 대기 경고 상태 메시지 에러 출력 카메라 분출 밸브 모드 0 모드 1 부품 1: 양품 및 올바른 방향 부품 2: 양품 및 올바른 방향 부품 3: 양품 및 올바른 방향 부품 4: 양품 및 올바른 방향 부품 5: 양품 및 올바른 방향 부품 6: 양품 및 올바른 방향 양품, 틀린 방향 불량품 PLC_Power 사전 설정 카운터-설정값 도달
입력	누적 센서 3 누적 센서 2 누적 센서 4 누적 센서 5 외부 시작 Counter Reset 외부 에러 누적 센서 6 외부 센서 Type Select 0 누적 센서 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Type 메모리당 개별 방향의 최대 수량	8
Type 메모리 최대 수량	48
수량 사전 선택	Software CheckOpti

특징	값
제어 기능	분류 인식 계수
계수 범위	1 - 10 Mio.
공칭 작동 압력	6 bar
내부 퓨즈	1 A 저속 용단
작동 전압 범위 AC	85 ... 264 V
전자 출력 제한	700 mA
PLC 연결에서 최대 전체 전류	1 A
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
보관 온도	-20 ... 70 °C
주변 조건	건조 과다 외부 광원에 대한 차단 최고 청정 가능 주변 공기
주변 온도	10 ... 50 °C
진단 인터페이스	4-핀 M12x1 플러그 소켓 115 Kbaud RS 232 인터페이스