

# 2차원 평면 갠트리 EXCM-40-

Part Number: 3741955

FESTO

볼 베어링 가이드 포함



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	40
X 방향의 행정거리	200 ... 2,000 mm
Y 방향의 행정거리	200 ... 1,000 mm
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	2차원 평면 갠트리
모터 타입	스텝 모터
작동 압력	<= 8 bar
기계 시스템에 한해 최대 허용 가속도	20 m/s <sup>2</sup>
최대 수평 가속	5 m/s <sup>2</sup>
기계 시스템에 한해 최대 허용 속도	2 m/s
최대 수평 속도	1 m/s
반복 정확도	±0,1 mm
정격 사용 시간	100 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 머신 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 % 비-응결
음향 압력 레벨	65 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	10 ... 50 °C
최대 동적 응답일 때 정격 하중	4 kg
마운팅 형태	마운팅 키트 포함 조절 키트 포함 슬롯 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인