



모터 케이블 NEBM-H6G4-K-10-Q13N-LE4

Part Number: 5219196

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	연결 패턴 H6, 모터용 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
작동 전압 범위 DC	0 ... 300 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 300 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	9.5 A
서지 강도	2 kV
케이블 길이	10 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 74 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 111 mm
케이블 직경	7.4 mm
케이블 구조	4x0,79
공칭 도선 단면적	0.79 mm ²
공칭 컨덕터 단면적 (AWG)	AWG18
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 90 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-25 ... 90 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	TPE-E
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	PA
하우징 색상	백색
절연 소재	TPE-E