


진공 발생기 VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO1

Part Number(&P): 526149

FESTO

Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalld?pfer.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	0.95 mm
격자 치수	18 mm
디자인, 소음기	열림
조립 위치	어디든
배출기 특성	높은 진공도 표준
디자인 구조	T-형태
최대 흡입율시 작동 압력	3.1 bar
작동 압력	1 ... 8 bar
최대 진공도시 작동 압력	4.5 bar
최대 진공	89 %
공칭 작동 압력	6 bar
작동 압력에 따른 진공 (그래프)	도표
대기상태에서 최대 흡입율	25 l/min
6bar 에서 1L 배출시간	도표
작동 매체	건조, 필터링 및 무급유 압축공기
부식 방지 등급 KBK	1
매체 온도	0 ... 60 °C
작동 압력에 따른 소음 레벨 (그래프)	도표
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 죄임 토크	0.5 Nm
진동에 따른 효율 (그래프)	도표
작동 압력에 따른 공기 소모량 (그래프)	도표
제품 중량	28.4 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 벽면/표면 고정 포함
공압 연결구, 포트 1	QS-6
공압 연결구, 포트 3	개방 소음기
진공 연결	QS-8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 콜렉터 노즐	POM
하우징에 대한 재질 정보	POM-강화
재질 정보, 소음기	PE
재질 정보, 제트 노즐	전조 알루미늄 합금
피팅에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금 플라스틱