

センサブラケット SAMH-NC5-1 1/2"-Q

製品番号: 8106928

FESTO



データシート

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
周囲温度	-25,6 °F...221 °F
サイズ	1 1/2"
取付金具材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III