


ソレノイドコイル

VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME

部品番号: 8109397

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	110 V DC: 1.8 W 110 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	BVS 15ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
粉塵防爆	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
防爆発火等級	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	330 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応