


필터 MS4-LF

Part Number: 527695

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 ... 40 µm
응축수 배수기	완전 자동 수동 회전 반-자동
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
바울 보호망	플라스틱 가드 급속 하우징으로 내장
작동 압력	0 ... 14 bar
표준 공칭 유량	1,000 ... 1,700 l/min
인증	c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
분리 플레이트 소재	POM