

# アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM

部品番号: 8111591

FESTO



## データシート

特長	値
構造	ボペットバルブ
操作方法	空気圧
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
ラインコネクタ	DIN ISO 228準拠G3/4ねじカラー
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ不可
Pressure of medium	0 ... 3 MPa
使用圧力	0 ... 30 bar
リターン方式	メカスプリング
制御方法	外部制御
接続ポート径	雌ネジG1/8
Operating pressure MPa	0.5 ... 0.7 MPa
使用圧力	5 ... 7 bar
Operating pressure	72.5 ... 101.5 psi
流体	蒸気 ミネラルオイルベースの油圧油 不活性ガス ミネラルオイル 水 ろ過 ( 200µm ) 圧縮空気 中性流体
流れ方向	ガス, 液体用バルブシート
流体制御	On/Off操作
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
最高速度	600 mm <sup>2</sup> /s
流体温度	-10 ... 180 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
Kv値	11.8 m <sup>3</sup> /h
屋外仕様	C1: 使用環境の天候からの保護
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material process valve housing	真鍮
材質番号: プロセスバルブ本体	CW724R
Material seals	FPM
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
質量	2,448 g
アクチュエータサイズ	75 mm
ストローク	20 mm
制御機能	ノーマルクローズ ( スプリングにより )
位置検出	メカ式インジケータ付
Material drive housing	強化PA
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67
Material piston rod	ステンレス
Material cover	強化PA