


圧力センサ SPAN-B-B11R-M5FAL-PN-L1+2.5S

製品番号: 8114771

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---|
| 認証 | RCMマーク c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 測定項目 | 相対圧力 |
| 測定方法 | ピエゾ抵抗型圧力センサ |
| 圧力測定開始値 | -0.1 MPa -1 bar |
| 圧力測定範囲 初期値 | -14.5 000032 |
| 圧力測定範囲 最終値 | 1 MPa 10 bar 145 000032 |
| 最大過負荷圧力 | 15 bar |
| 過負荷圧力 | 1.5 MPa 15 bar 217.5 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 流体温度 | 0 -C...50 -C |
| 周囲温度 | 0 -C...50 -C |
| ± % FS における精度 | 1.5 %FS |
| 繰返し精度(単位 : ± %FS) | 0.3 %FS |
| 温度係数(± %FS/K) | 0.1 %FS/K |
| スイッチング出力 | PNP/NPN 切換可 |
| 切換機能 | ウィンドウコンパレータ しきい値コンパレータ |
| スイッチエレメント機能 | NC/NO 切換可能 |
| 最大出力電流 | 80 mA |
| 短絡抵抗 | はい |
| 作動電圧範囲 DC | 10.8 V...30 V |

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| 極性保護 | すべての電気接続用 |
| 電気ポート 1, 接続種類 | プラグ |
| 電気ポート 1, 接続方式 | ピン配置 L1J |
| 電気ポート 1, 芯数 | 4 |
| 取付方法 | フロントパネル取付 壁掛け/面ホルダー付 |
| 取付位置 | 任意 |
| 空気圧接続 | 雌ねじM5 |
| 製品質量 | 21 g |
| 材質ハウジング | 強化 PA |
| 流体に触れた材質 | 鍛造アルミ合金, アルマイト FPM 強化PA |
| ディスプレイの種類 | バックライト付LCD |
| 表示可能なユニット | MPa bar inHg kPa mmHg psi |
| 設定オプション | ティーチイン ディスプレイと押ボタンによる |
| 操作セキュリティ | PINコード |
| 設定範囲 閾値 | 0 %...100 % |
| ヒステリシスの設定範囲 | 0 %...90 % |
| 保護等級 | IP40 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1準拠, クラス4 |