


パラレルグリッパ DHPC-10-A-NO-Z

製品番号: 8116762

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
グリッパジョーあたりのストローク	2 mm
最大交換精度	0.2 mm
グリッパジョーの最大角バックラッシュ α_x, α_y	0 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ S_z	0 mm
回転対称	0.2 mm
繰返し精度: グリッパ	0.02 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	単動式 オープン
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	開いている間
構造	締め付けピン経由の接続部 レバー グリッパフィンガの標準取付方法 強制された動作過程
ガイド	ボールガイド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
0.6MPa(6bar, 87psi)開時のトータル把持力	32.8 N
使用圧力	0.35 MPa...0.8 MPa 50.75 000032...116 000032
作動電圧	3.5 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	3 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	28 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	26 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力	16.4 N
負荷慣性モーメント	0.049 000018
静的把持 F_z の最大力	29 N
静的把持 M_x の最大モーメント	0.13 Nm
グリップバジヨーの最大トルク M_y , 静的	0.27 Nm
グリップバジヨーの最大トルク M_z , 静的	0.13 Nm
製品質量	66 g
取付方法	オプション: 中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 取付フレーム 取付穴および位置決ピン付 雌ネジおよび位置決ピン付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト
グリップバジヨー材質	高合金ステンレス鋼