

압력 조절기 MS12N-LR

Part Number: 535024

FESTO

NPT 나사산 포함

예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 작동형 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0.08 ... 2.1 MPa
작동 압력	0.8 ... 21 bar
압력 조절 범위	0.15 ... 16 bar
유량, 이차 배기	<= 600 l/min
표준 공칭 유량	12,000 ... 22,000 l/min
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
커버 소재	PA
재질 사항	RoHS 에 승인
하단 커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
스프링 소재	스프링 강철
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
멤브레인 소재	NBR
밸브 스템 소재	전조 알루미늄 합금 NBR 고합금 강철, 부식방지