


# ガイド付シリンダ DFM-16-30-P-A-GF-F1A

製品番号: 8118825

FESTO



## データシート

特徴	値
ヨークブレース $x_s$ の有効負荷の重心距離	50 mm
ストローク	30 mm
ピストン径	16mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ガイド	軸受ガイド
構造	ガイド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動電圧	2 bar...10 bar
最高速度	0.8 m/s
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス7
周囲温度	-20 °C...80 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0,15 Nm
最大力 $F_y$	304 N
最大力 $F_y$ 静的	304 N
許容力 $F_z$	304 N
最大力 $F_z$ 静的	304 N
最大トルク $M_x$	6.99 Nm
最大静的トルク $M_x$	6.99 Nm

特徴	値
許容トルク My	2.89 Nm
最大トルク My 静的	2.89 Nm
最大トルク Mz	2.89 Nm
許容トルク Mz(静的)	2.89 Nm
ストロークに応じた許容トルク負荷 Mx	0.98 Nm
定義された距離 $x_s$ におけるストロークに応じた最大有効負荷	24 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	90 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	121 N
移動負荷	264 g
製品質量	565 g
代換ポート	製品図面を参照
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス