


# ショックアブソーバ DYSS-G8-5-5-Y1F-F1A

部品番号: 8119983

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	5
ストローク	5 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
バリエーション	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
最高衝突速度	1 m/s
リセット時間 短	0.2 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	5 mm
最大抑止力	200 N
最大締付トルク	2 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	1.4 J
時間あたりの最大消費エネルギー	8,000 J
残存エネルギー	0.01 J
リセット力	0.9 N
質量	16 g
取付方法	ねじスリーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス