

# 응축수 배수기 PWEA-AC-7A

Part Number: 538680

FESTO

외부 부착용, 독립적 전기 컨트롤러 포함.



## 자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	수평 +/- 5
수동 작동	누름
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	외부, 전기, 완전 자동화
축정된 변수	충진-레벨
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
제어 부품	멤브레인 키패드 테스트 키 포함
준비 상태 표시	LED
작동 상태 표시	LED
작동 압력	0.8 ... 16 bar
알람 출력	접점-형태
공칭 작동 전압, AC	230 V
공칭 용량, 응축수 배수기	2 VA
라인 주파수	50 ... 60 Hz
인증	C-Tick
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	1 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
안전 등급	III
주변 온도	1 ... 60 °C
제품 중량	700 g
전기 연결	볼트 체결 단자
마운팅 형태	라인 설치
응축수 배수기 연결	PK-8
공압 연결구	G1/2
응축 탱크 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 예 승인
하우징 소재	플라스틱