

응축수 배수기 PWEA-AC-3D

Part Number: 538681

FESTO

외부 부착용, 독립적 전기 컨트롤러 포함.



자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	수평 +/- 5
수동 작동	누름
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	외부, 전기, 완전 자동화
측정된 변수	충진-레벨
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
제어 부품	멤브레인 키패드 테스트 키 포함
준비 상태 표시	LED
작동 상태 표시	LED
작동 압력	0.8 ... 16 bar
알람 출력	접점-형태
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 용량, 응축수 배수기	2 W
인증	C-Tick
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	1 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
안전 등급	III
주변 온도	1 ... 60 °C
제품 중량	700 g
전기 연결	볼트 체결 단자
마운팅 형태	라인 설치
응축수 배수기 연결	PK-8
공압 연결구	G1/2
응축 탱크 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	플라스틱