


핸들링 모듈 HSW-10-AS

Part Number: 540226

FESTO

Pick and Place 90 도 각도에서 포지셔닝 파트용,
드라이브 미포함, 지지대 및 샤프트 포함.



자료 시트

특징	값
작업 행정거리	9 ... 15 mm
사이즈	10
90° 회전 각도에서 최대 선형 행정거리	90/90 mm
Z 행정거리	80 ... 100 mm
쿠션	버퍼를 통한 노이즈 흡수
조립 위치	어디든
디자인 구조	드라이브 샤프트 회전 베어링 추가 리니어 가이드 가이드 모션 시퀀스
위치 감지	근접 센서용
끝단 포지션, 반복 정밀도	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
드라이브 샤프트에 최대 드라이브 토크	0.85 Nm
드라이브 샤프트에 최대 축 방향력	10 N
최대 토크 Mx	0.6 Nm
최대 토크 My	0.6 Nm
최대 토크 Mz	0.6 Nm
최대 유효 부하	0.5 kg
드라이브 샤프트에 최대 방사 방향력	30 N
Y 방향으로 최대 추진력	30 N
제품 중량	1,200 g
마운팅 형태	관통-홀 및 센터링 슬리브 포함
고정 장치 소재	고합금 강철
스프링 압력 피스 소재	고합금 강철
서브-베이스 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
브라켓 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
크로스 가이드 소재	열-처리 강철
회전 레버 소재	케이스-경화 강철 버니싱
슬롯 가이드 플레이트 소재	케이스-경화 강철 경화
센서 레일 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
바 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
조정 나사 소재	고합금 강철