

# システム電源 CPX-AP-A-S-1-PP-5P

製品番号: 8129253

FESTO



## データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	(設置寸法) 50.1mm x 153mm x 45.6mm
グリッド寸法	50.1 mm
取付方法	アクセサリ付Hレール M5 ネジ用スルーホール付,アクセサリ付 M6 ネジ用スルーホール付,アクセサリ付
製品質量	182 g
取付位置	任意, H-レール : 水平
周囲温度	-20 °C...50 °C
周囲温度の情報	IEC 61131-2:2017準拠の周囲温度のデレーティングを遵守
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	5 - 95% 凝縮なし
定格挿入高さ	≤ 2000m ASL (≤ 79.5 kPa)
最大設置高さ	3500 m
最高設置高さの情報	> 2000 m ASL (≤ 79.5 kPa) IEC 61131-2:2017準拠の周囲温度のデレーティングを遵守
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐震性に関する情報	H-レールに SG1 ダイレクトマウントの SG2 FN 942017-4 および EN 60068-2-6 に準拠した重大度 1 の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐衝撃性の情報	30g/11ms, EN 60068-2-27準拠 H-レールに SG1 ダイレクトマウントに SG2 FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度1の耐衝撃テスト
保護クラス	III
過電圧カテゴリ	II
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料の耐火試験	UL94 V-0(ハウジング)

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
材質 ハウジング	強化 PA
材質：フランジ	亜鉛加圧鋳造、ニッケルめっき
材質：ねじ	鋼、ニッケルめっき
材質 シール	PU フォーム
パワーサプライ, 機能	エレクトロニクス/センサへの電源入力および機能接地
電源サプライ, 接続タイプ	プラグ
電源サプライ, 接続システム	IEC 61076-3-126準拠のPush-Pull
電源サプライ, 芯数	5
作動電圧に関する注記	SELV/PELV準拠の電源ユニットが必要 電圧降下に注意
定格動作電圧負荷 DC に関する情報	2x24V [XD1,PS,PL] IEC 60204-1準拠の保護特別低電圧(PELV)
定格動作電圧 DC 負荷	24 V
定格動作電圧 DC エレクトロニクス/センサ	24 V
電源サプライ, ケーブル断面積	2.5 000013
定格電流	10 A
最大電力供給	2 x 10 A (外部ヒューズが必要)
エレクトロニクス/センサおよび負荷/バルブの供給電圧間の電位分離	はい