


ショックアブソーバ DYSS-G8-10-10-Y1F-F1A

部品番号: 8132350

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|--|
| サイズ | 10 |
| ストローク | 10 mm |
| クッション | 自己調整 |
| 取付方向 | 任意 |
| 位置検出 | なし |
| バリエーション | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| 最高衝突速度 | 1.5 m/s |
| リセット時間 短 | 0.2 s |
| リセット時間 長 | 1 s |
| 運転モード | 単動 スプリングブッシュタイプ |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| クッションストローク | 10 mm |
| 最大抑止力 | 700 N |
| 最大締付トルク | 8 Nm |
| ストロークあたりの最大消費エネルギー | 6 J |
| 時間あたりの最大消費エネルギー | 25,000 J |
| 残存エネルギー | 0.03 J |
| リセット力 | 4 N |
| 質量 | 105 g |
| 取付方法 | ねじスレーブ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | ステンレス |
| Material piston rod | ステンレス |