


limit switch box SRBC-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

部品番号: 8137102

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 材質 | RoHS対応 |
| セーフティインテグリティレベル (SIL) | SIL 2 |
| 測定原理 | メカ/電気 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 出力スイッチ | 接点のタイプ |
| スイッチング機能 | トグルスイッチ, 単芯 |
| 最大出力電流DC | 2 A |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 30 V |
| 配線方式 | M12 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | プラグ |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し | ストレート |
| 電気接続ポート1, デザイン | 丸形 |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | M12x1, Aコード (EN 61076-2-101) |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 8 |
| 接続可能な伝導回路 | 0.25 ... 2.5 mm ² |
| ケーブルコネクタ | M20x1,5 |
| ケーブルの最大直径 | 5 ... 13 mm |
| 寸法WxLxH | 127 mm x 111 mm x 122 mm |
| 規格適合のポジションナおよび位置センサの接続 | VDI/VDE 3845, サイズAA 1 VDI/VDE 3845, サイズAA 2 VDI/VDE 3845 size AA 3 |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 800 g |
| ハウジングカラー | グレー |
| Material housing | アルミダイカスト |
| Material seals | NBR |
| Material shaft | ステンレス |
| Material screws | ステンレス |
| Material mounting bracket | ステンレス |
| Material snap ring | ステンレス |
| Material disc | ステンレス |
| Material cover cap | PC |
| ポジションインジケータ | 黄/赤 |
| 設定範囲、角度記録 | 0 ... 90 deg |
| 保管温度 | -20 ... 50 °C |
| 保護仕様 | IP67 NEMA 4/4X |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 汚染度 | 3 |