



솔레노이드 밸브 VZWM-L-M22C-G1-F5-R1

Part Number: 546166

FESTO

서보 제어, 다이어프램 있음, G1" 연결, 스테인리스 강 버전



자료 시트

특징	값
디자인 구조	최대 전력 소모 69 W 서보 제어식
액츄에이터 형태	전기적
씰링 원리	소프트
조립 위치	더 좋아하는 직립의
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	G1
전기 연결	솔레노이드 코일 타입 MH-..., 코일은 액세서리로 주문 가능
공칭 사이즈	25 mm
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드
유량 방향	전환 불가
매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입 물 Neutral fluids
액체 매체용 프로세스 밸브의 작동 압력	0.5 ... 6 bar
기체 매체용 프로세스 밸브의 작동 압력	0.5 ... 10 bar
차압	0.5 bar
파일럿 형태	파일럿
최대 점성률	22 mm ² /s
매체 온도	-10 ... 60 °C
액체 매체의 온도	5 ... 50 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
유량 Kv	10.7 m ³ /h
표준 공칭 유량	11,700 l/min
On 스위칭 시간	15 ms
액체 매체용 반응 시간 "on"	300 ms
Off 스위칭 시간	12 ms
액체 매체용 반응 시간 "off"	950 ms
b 값	0.57
C 값	41 l/sbar
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
하우징 소재	스테인레스 스틸 주물
하우징용 재질 정보	1.4581
씰 소재	NBR
플런저 튜브 소재	고합금 강철
제품 중량	1,100 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
커버 나사용 최대 토크	30 Nm
최대 조임 토크, 연결 나사산	350 Nm
코일 잠금용 최대 토크	2 Nm