


limit switch box SRBC-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2

部品番号: 8137103

FESTO



データシート

特長	値
認証	c CSA us (OL)
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
セーフティインテグリティレベル (SIL)	SIL 2
測定原理	メカ/電気
周囲温度	-20 ... 80 °C
出カスイッチ	接点のタイプ
スイッチング機能	トグルスイッチ, 単芯
最大出力電流AC	3 A
最大出力電流DC	3 A
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
配線方式	ネジ端子
電気接続ポート1, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	ケージクランプターミナル
電気接続ポート1, 芯/線数	10
接続可能な伝導回路	0.25 ... 2.5 mm ²
ケーブルコネクタ	M20x1,5
ケーブルの最大直径	5 ... 13 mm
寸法WxLxH	114 mm x 98 mm x 122 mm
取付方法	ISO5211フランジ
取付方向	任意
質量	800 g
ハウジングカラー	グレー
Material housing	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material shaft	ステンレス
Material screws	ステンレス
Material mounting bracket	ステンレス
Material snap ring	ステンレス
Material disc	ステンレス
Material cover cap	PC
ポジションインジケータ	黄/赤
設定範囲、角度記録	0 ... 90 deg
保管温度	-20 ... 50 °C
保護仕様	IP67 NEMA 4/4X
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
汚染度	3