


# 축 컨트롤러 CPX-CMAX-C1-1

Part Number: 548932

FESTO



## 자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
작동 모드	저장 모드 직접 모드
진단	모듈 지향 진단 로컬 7세그먼트 디스플레이를 통해
최대 모듈 수	8
제한 기능	강제 제어
디스플레이	세븐-세그먼트 디스플레이
상태 표시	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X 모듈 상태
보호 (단락)	작동 전압을 위한 내부 전자 퓨즈 내부 전기적 퓨즈, 부하 전압
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
부하 전압 범위 DC	20 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 전압 DC	24 V
전력 중단 버퍼	10 ms
공칭 작동 전압에서 전류 소모	200 mA
허용 부하 전류	2.5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
상대 공기 습도	5 - 95 % 비-응결
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	240 g
스트링당 축	1
축 스트링 수	1
최대 라인 길이	30 m
제어 인터페이스 전기적 연결	플러그 소켓 M9 5-핀
제어 인터페이스	디지털 소켓 스트립, 5.08 mm 격자 광화이버 케이블에 따름
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화