



흡착 건조기 PDAD-13-G3/8

Part Number: 552171

FESTO

건조 청결 압축 공기용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	수평 가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	냉각-재생가능 흡착식 건조기
입력 압력 1	4 ... 16 bar
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:::4]에 따른 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능 No water in liquid form
압력 이슬점	-40 °C
감소 유량의 압력 이슬점	-70 °C
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	-70°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:1:2]에 준하는 압축 공기 -40°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:2:2]에 준하는 압축 공기
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
제품 중량	14,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금