


ガイドユニット EAGF-P2-KF-32-150

製品番号: 8158027

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	150 mm
バックラッシュ	0 μm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
最高加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...60 -C
最大力 F _y	160 N
最大力 F _y 静的	355 N
許容力 F _z	160 N
最大力 F _z 静的	355 N
最大トルク M _x	6 Nm
最大静的トルク M _x	13 Nm
許容トルク M _y	4 Nm
最大トルク M _y 静的	9 Nm
最大トルク M _z	4 Nm
許容トルク M _z (静的)	9 Nm
変位力	1.6 N
0mmストローク時の移動負荷	170 g
0mmストローク時の基本重量	613 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	7.9 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	7.9 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	26 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.3 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼 硬質クロムめっき
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金 アルマイト