


# 저널 EAMB-44-7-35X30-32X32

Part Number: 558038

FESTO

중공 샤프트 포함 드라이브 적용



## 자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	35 mm
홀더 직경 2	32 mm
사이즈	185
공칭 길이	30 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	75.3 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	200 Nm
제품 중량	463 g
재질 사항	RoHS 에 승인