


pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

部品番号: 8163214

New

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
コンフィギュレーションサポート	Phyton scripts
表示	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
Output pressure 2	0.08 MPa
Standard flow rate	< 1.2 l/min
寸法WxLxH	169 mm x 208 mm x 55 mm
使用電圧範囲 (DC)	21.6 ... 26.4 V
消費電力	11 W
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
Power supply, function	Load and functional earth
電源, 接続のタイプ	プラグソケット
電源, 接続方式	端子台
電源, 芯/線数	5
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	0 - 85 %
騒音レベル	55 dB(A)
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	1.8 kg
配線	内蔵コントローラ
取付方法	With female thread M4
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
ハウジングカラー	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	Aluminium, powder-coated