

# 선형 드라이브 ELGL-LAS-30- -

Part Number: 560753

FESTO

에어 베어링 및 리니어 모터 포함.



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	1 ... 1,740 mm
사이즈	30
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
가이드	에어 쿠션 베어링
디자인 구조	가이드 내장 위치측정 엔코더 전기 선형 직접 드라이브
모터 타입	리니어 AC 서보모터
측정 방법: 위치측정 엔코더	자석
온도 모니터링	PTC 레지스터
최대 속도	4 m/s
반복 정확도	+/-0,01 mm
링크 전압	600 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-EMV 가이드라인에 대응
자기장 방출	없음
최대 모터 온도	75 °C
표준 온도	23 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 ... 40 °C
인증	C-Tick
최대 급송력 Fx	56 N
전기 연결	플러그
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 정보, 프로파일	강철
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	아노다이징 전조 알루미늄 합금