


운활기 MS9-LOE-G-U

Part Number: 564144

FESTO

급속 바울, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 운활기
최대 오일 용량	490 ml
바울 보호망	급속 하우징으로 내장
작동 압력	1 ... 16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	100 l/min
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
방폭 주변 온도	-10°C <= Ta <= +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함
커버 소재	PA-강화
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
모듈 연결 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
컵 씰 소재	NBR
스크린 소재	PA