

製品番号: 8171415



A detailed view of a Festo 5-Port Solenoid Valve. The valve is a compact, cylindrical unit with a silver-colored body and a black solenoid coil on top. It features five ports: one on the side for air supply, one on the front for air output, and three on the back for vacuum or other air lines. The Festo logo is visible on the side.



特徴	値
周囲温度	-40 °C...40 °C
周囲温度の情報	ディレーティング-2%/°Cで80°Cまで
最大設置高さ	4000 m
最高設置高さの情報	1,000mから100ごとに-1.0%ずつのディレーティング
保管温度	-40 °C...70 °C
相対湿度	0 - 90%
規格準拠	IEC 60034
EN 60034-1に準拠した熱クラス	F
最高巻線温度	155 °C
EN 60034-1 準拠の規格クラス	S1
温度モニタ	EnDat 2.2によるモータ温度のデジタル伝送
EN 60034-7準拠のモータ型式	IM B5 IMV1 IM V3
取付位置	任意
保護等級	IP40
保護等級に関する注記	IP40, ロータリシャフトシールなしのモータシャフト IP65, ロータリシャフトシールなしのモータシャフト IP67, ポートを含むモータハウジング
DIN SPEC 42955に準拠した同心性精度, 同軸性, 軸方向の振れ	N
バランス値	G2.5
グリッドトルク	ピークトルクの1.0%以下
公称条件時のベアリングの寿命	20000 h
インタフェースコード モータアウト	40P
電気ポート 1, 接続種類	ハイブリッド プラグ
電気ポート1, 接続方式	M23x1
電気ポート1, 芯数	15
汚染度	2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
証明書発行機関	UL E342973
定格動作電圧 DC	325 V
巻き上げスイッチタイプ	アスタリスク 内側
ピン数	5
停止時トルク	0.24 Nm
定格トルク	0.21 Nm
ピークトルク	0.83 Nm
定格回転速度	7000 1/min
最高回転数	15600 1/min
最高機械的回転数	15000 1/min
角加速	100000 rad/s ²
定格出力 モータ	154 W
恒久停止電流	1.3 A
定格電流 モータ	1.2 A
ピーク電流	5.4 A
モータ定数	0.175 Nm/A
停止時トルク定数	0.24 Nm/A
相間の電圧定数	14.6 mVmin
相と相のコイル抵抗	13.1 Ohm
相と相のコイル誘導性	13.9 mH
コイル直列インダクタンス Ld(相)	5.3 mH
巻き上げクロスインダクタンス Lq(相)	6.9 mH
電気時間比較演算子	1.06 ms
熱時間比較演算子	4.6 min
熱抵抗	1.58 K/W
測定フランジ	200 x 200 x 15mm, 鋼
総出力慣性モーメント	0.045 kgcm ²
製品質量	600 g
シャフトへの許容アキシャル方向負荷	30 N
許容ラジアルシャフト負荷	150 N
ロータポジションセンサ	アブソリュートエンコーダ, マルチターン
ロータポジションセンサ メーカー名	EQI 1131
絶対検出可能な分解能のロータポジションセンサ	4096
ローターポジションセンサ インタフェース	EnDat 22
ロータポジションセンサ 測定原理	誘導
ロータポジションセンサ 作動電圧 DC	5 V
ロータポジションセンサ 作動電圧範囲 DC	3.6 V...14 V
ロータポジションセンサの1回転あたりのポジション値	524288
ロータポジションセンサ 分解能	19 bit
ロータポジションセンサ システム精度 角度測定	-120 arcsec...120 arcsec
ブレーキ保持トルク	0.45 Nm
作動電圧 DC ブレーキ	24 V

特徴	値
消費電流 ブレーキ	0.34 A
消費電力 ブレーキ	8.2 W
ブレーキのコイル抵抗	70.9 Ohm
コイルインダクタンス ブレーキ	146 mH
ブレーキ分離時間	28 ms
ブレーキ閉時間	41 ms
DCブレーキ応答遅延	8 ms
許容アイドルリング回転数 ブレーキ	12000 1/min
1制動あたりの最高摩擦仕事	1500 J
1時間当たりの緊急停止回数	1
ブレーキ摩擦	1.5 kJ
負荷慣性モーメント ブレーキ	0.0058 kgcm ²
保持ブレーキのスイッチサイクル	1000万回の空動作 (摩擦作用無し)
MTTF, サブコンポーネント	190年, ロータポジションセンサ