



콤팩트 실린더 ADNP-25-50-I-P-A

Part Number: 571987
단종 예정 제품

FESTO

ISO 21287, 위치 감지용, 암나사산 피스톤 로드.
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------|---|
| 행정거리 | 50 mm |
| 피스톤 직경 | 25 mm |
| 피스톤 로드 나사산 | M6 |
| 표준에 기반 | ISO 21287 |
| 쿠션 | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 피스톤 로드 끝단 | 암 나사산 |
| 디자인 구조 | 피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 사양 | 단일 끝단 피스톤 로드 |
| 작동 압력 | 0.6 ... 10 bar |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 끝단에서 충격 에너지 | 0.24 J |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정 | 247 N |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 295 N |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량 | 20 g |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량 | 19 g |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량 | 116 g |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수 | 2 g |
| 마운팅 형태 | 옵션 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함 |
| 공압 연결구 | M5 |
| 커버에 대한 재질 정보 | PA-강화 |
| 씰에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 실린더 몸체에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 부드러운 양극처리 |