



공압 밸브 J-3-PK-3

Part Number: 10772

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 bistable
표준 공칭 유량	100 l/min
작동 압력	-0.9 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
공칭 사이즈	2.5 mm
스위칭 시간, 전환	7 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	75 g
마운팅 형태	서브-베이스 상 마운팅 프레임 위 관통 홀 포함 옵션
보조 파일럿 공압 포트 12	PK-3
보조 파일럿 공압 포트 14	PK-3
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 4	PK-3
공압 연결구, 포트 5	PK-3
연결 플레이트 소재	황동 PPS-강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 아연 다이캐스트