



수평 그립퍼 DHPS-35-A

Part Number: 1254052

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	35
그립퍼 Jaw당 행정거리	12.5 mm
최대 교체 정확도	<= 0.2 mm
최대 각도 그립퍼 Jaw 백래쉬 ax,ay	< 0.5 deg
최대 그립퍼 Jaw 백래쉬 Sz	< 0.02 mm
회전 방향 대칭	<= 0.2 mm
반복 정확도, 그립퍼	< 0.02 mm
그립퍼 핑거 수량	2
Drive system	공압
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
그립퍼 기능	수평
그립퍼 힘 보완	없음
디자인 구조	레버 가이드 모션 시퀀스
가이드	평판-베어링 가이드
위치 감지	근접 센서용
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	970 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	910 N
작동 압력 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
작동 압력	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
그립퍼의 최대 작동 주기	2 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	95 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	123 ms
외부 그립퍼 핑거당 최대 그라운드	450 g
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
주변 온도	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	483 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	450 N
관성 질량 모멘트	12.7 kgcm ²
그립퍼 Jaw에서 최대 힘 Fz 정적	450 N
그립퍼에서 최대 토크 Mx 정적	50 Nm
그립퍼에서 최대 토크 My 정적	50 Nm
그립퍼에서 최대 토크 Mz 정적	50 Nm
가이드 부품에 대한 윤활 간격	10 Mio SP
제품 중량	1,285 g
마운팅 형태	내부 나사산 및 센터링 슬리브 관통-홀 및 센터링 슬리브 포함 옵션
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 캡 소재	PA
하우징 소재	(Hard) 아노다이징 가공 알루미늄 합금
그립퍼 조 소재	고합금 강철, 부식방지