



근접 센서 SIES-Q40B-PA-X-2L

Part Number: 150492

FESTO

유도형, 특수 기계적 디자인.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
공칭 스위칭 거리	15 mm
보충 스위칭 거리	12.2 mm
감소 계수	알루미늄 = 0.3 스테인레스 스틸, St 18/8 = 0.7 구리 = 0.25 황동 = 0.3 강철, St 37 = 1.0
주변 온도	-25 ... 85 °C
반복 정밀도	0.75 mm
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	Antivalent
최대 스위칭 주기	100 Hz
최대 스위칭 주기, DC	100 Hz
온도에 따른 최대 출력 전류	<= 50°C에서 200 mA <= 85°C에서 150 mA
전압 강하	3.5 V
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	10 %
유휴 전류	<= 40 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	볼트 체결 단자
연결구 하우징 소재	PA PBT
케이블 패킹 연결	M20x1,5
허용 가능 케이블 직경	7.5 ... 12.5 mm
사이즈	40x40x120 mm
마운팅 형태	관통 홀 포함
설치 형태	함몰형
제품 중량	230 g
하우징 소재	PET
준비 상태 표시	녹색 LED
작동 상태 표시	황색 LED
보호 등급	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L