


물 분리기 MS12-LWS-G-U-V

Part Number: 8005550

FESTO

완전 자동 응축수 배수 밸브를 통한 응축수 배수.



자료 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	원심 분리기
최대 응축수 용량	400 ml
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
응축수 분리의 정도	99 %
작동 압력	2 ... 12 bar
최대 표준 유량	40,000 l/min
표준 공칭 유량	25,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:7:4]
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	6.3 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 액세서리 포함 옵션
커버 소재	PA-강화
스핀 디스크 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
모듈 연결 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
컵 씰 소재	NBR
스크린 소재	PA
분리 플레이트 소재	POM