

콤팩트 실린더 ADVULQ-16- -P-A-S6

Part Number: 156131


Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

근접 센싱용, 사각 피스톤 로드에 의해 회전 방지. 암 나사산
피스톤 로드 끝단


대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



예시 표시



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 200 mm
피스톤 직경	16 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
피스톤 로드 끝단	암 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센싱용
사양	열 저항성 실, 최대 120°C
토크에 대한 보호/가이드	사각 피스톤 로드
작동 압력 MPa	0.15 ... 0.6 MPa
작동 압력	1.5 ... 6 bar
Operating pressure	21.75 ... 87 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 120 °C
끝단에서 충격 에너지	0.1 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	90 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	12 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	4 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	89 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	15 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 액세서리 포함 옵션
공압 연결구	M5
플랜지 나사 소재	고합금 강철, 부식방지
커버 소재	전조 알루미늄 합금
기밀 실 소재	FPM
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
실린더 튜브 소재	전조 알루미늄 합금