



연결 케이블 NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET

Part Number: 8040455

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 포함
연결 주기	50
제품 중량	89.5 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	RJ45 as per IEC 60603-7-3
전기 연결 1, 핀/와이어 수	8
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	스냅 잠금형
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	RJ45 as per IEC 60603-7-3
전기 연결 2, 핀/와이어 수	8
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 2, 마운팅 타입	스냅 잠금형
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1.3 A
서지 강도	0.8 kV
서지 저항에 관한 참고 사항	Due to screening, a leakage flow of up to 20 mA is permissible.
전송 속성	Category 5, EN 50173, class D 에 따름 Category 5, ISO/IEC 11801, class D 에 따름
Ethernet 케이블 설명	Type: CAT 5
케이블 길이	1 m
케이블 특성	Suitable for energy chains
케이블의 테스트 조건	Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz Energy chain > 2 million cycles, bending radius 100 mm
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 40 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 100 mm
케이블 직경	6.7 mm
케이블 직경 공차	± 0.3 mm
케이블 구조	4 x 0.34 mm ² (star quad)
공칭 도선 단면적	0.34 mm ²
공칭 컨덕터 단면적 (AWG)	AWG22
보호 등급	IP20
특수 특성	오일 저항성
주변 온도	-25 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-20 ... 60 °C
보관 온도	-25 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	다이어프램 밸브 PA
하우징 색상	흑색
전기 접점 소재	황동 금 도금
절연 소재	PE